

- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)

- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.


- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 088 78 76 000 of verkoop.nl@mikocoffee.com

Aansluitvoorwaarden La Cimbali M40

Laatste update: 19-sep-24



Elektra conform NEN 1010 Groen gedrukt = geadviseerd	Voor iedere molen / Pugnpress melkkoeler of koppenwarmer 1 x wcd 230V / 16A (1ph+N+PE)	<input checked="" type="checkbox"/> CeeForm wcd 400V / 16A (3ph+N+PE) <input type="checkbox"/> Perilex wcd 400V / 16A (3ph+N+PE)	Enkele wcd 230V / 16A (1ph+N+PE) aparte groep
Drinkwateraansluiting conform NEN1006		3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar	3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn) Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar
Waterafvoer conform NEN 3215		Waterafvoer 40mm met sifon / stankafsluiter	
Bijzonderheden en opmerkingen		Let op! Zorg voor voldoende ruimte voor het plaatsen van filters. Kraan en filters moeten direct toegankelijk zijn!	Zorg voor voldoende ruimte boven de Lattiz ivm het openen van de deur

* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur